

Optima

Optima Joystick och Styrkula passar personer med liten kraft och räckvidd men viss precision i sina handrörelser. Optima är kompakta och har en låg profil för att ge bra handledsstöd. Optima USB-ansluts med kabel till datorn.

Optima Styrkula



Optima Joystick



Optimax

Optimax Joystick och Styrkula har samma utförande som Optima men USB-ansluts trådlöst till datorn. Optimax kan placeras på upp till 10m avstånd från datorn.

Optimax Styrkula



Optimax Joystick



Gemensamt för Optima och Optimax

- Robust konstruktion och ergonomisk design med låg profil för bra handledsstöd.
- Färgkodade och nedsänkta knappar för vänster, höger och dragklick.
- Uttag för anslutning av alternativa klickknappar.
- Muspekaren styrs lätt och exakt med liten kraft (Joystick endast 0,5 Newton).
- Joystickmodellerna har fyra inställbara hastigheter för markörförflyttning.
- Joysticks levereras med tre handtag. Liten knapp, mjuk gummiboll samt T-handtag
- Mått: 180 x 103 x 65 (24) mm och vikt ca. 0,5 kg.